



## ADESIVI CONSIGLIATI - *RECOMMENDED ADHESIVES*

PRODOTTO <i>PRODUCT</i>	TECNOLOGIA <i>TECHNOLOGY</i>	SUPPORTO <i>SUBSTRATE</i>	CONFEZIONE <i>PACKAGING</i>	COLORE <i>COLOR</i>	MANEGGIABILE/LAVORABILE <i>HANDLING/CURING</i>
BOSTIK - POLYMAX cristal express	SMP Polimeri <i>Silyl modified polymers</i>	Universale <i>Universal</i>	Cartuccia <i>Cartridge</i>	Trasparente <i>Crystal clear</i>	2 ore / 24 ore <i>2 hours / 24 hours</i>
SOUDAL - SAUDASEAL MS CLEAR	MS Polimeri <i>MS polymers</i>				
HENKEL PATTEX SP101	Polimero Flextec <i>Flextec polymer</i>	Universale <i>Universal</i>	Cartuccia <i>Cartridge</i>	Bianco/grigio/nero <i>White/gray/black</i>	2 ore / 24 ore <i>2 hours / 24 hours</i>
SOUDAL SAUDASEAL 240FC	MS Polimeri <i>MS polymers</i>		Cartuccia/sacchetto <i>Cartridge/sausage</i>		
KERAKOLL H40	Tecnologia gel strutturale <i>Gel-structural technology</i>	Supporti edilizi <i>Building structures</i>	Sacco <i>Sack</i>	Grigio/Bianco <i>Gray/White</i>	≥60 min/24 ore <i>≥60 min/24 hours</i>
BOSTIK BOSTIK 99	Policloroprene <i>Polychloroprene</i>	Universale <i>Universal</i>	Barattolo <i>Can</i>	Giallo <i>Yellow</i>	10-30 min/24 ore <i>10-30 min/24 hours</i>
BOSTIK SUPERCHIARO GEL	Gomma neoprenica <i>Neoprene rubber</i>		Barattolo <i>Can</i>	Giallo chiaro <i>Light yellow</i>	10-20 min/24 ore <i>10-20 min/24 hours</i>

Eseguire sempre una prova di adesione preventiva. L'adesione sulla plastica può variare e dipende dal tipo e dalla qualità dei materiali.  
La maggior parte degli adesivi non è utilizzabile su supporti in PE, PP e PTFE. Controllare sempre le Caratteristiche Tecniche fornite dal produttore prima dell'uso.  
*Always perform an adhesion test first. Adhesion to plastics can vary depending on the type of synthetic and the quality of the plastic.  
Most of adhesives are not suitable for PE, PP and PTFE substrates. Always check the Producer's Technical Data Sheet before use.*